

厚生労働省「消毒・滅菌のガイドライン」に対応

院内感染対策

高温水による熱水洗濯機で消毒・滅菌

熱水洗濯対応水洗機

熱水洗濯
80℃、10分

従来よりも
コンパクトな
洗濯容量 **12kg**
が登場



ボイラー
(蒸気)
不要

電気ヒーターにより加熱

INFORMATION

厚生労働省からの「感染拡大防止のための留意点について」などの情報を弊社ホームページでご案内しております。



メモリー機能 熱水洗濯の証明が可能

洗濯温度のデータを機械のメモリーに残すことができます。

※USBへのデータコピーも可能です。



プログラム制御で誰でも簡単に操作ができます

タッチパネル採用で簡単操作



安心の日本製

一貫した国内生産で、メンテナンスも安心。

8種類の助剤(液体)が投入可能

8種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。

(投入ポンプはオプション)



型 式	NEW WN123HE	WN203HE
容 量	12kg	20kg
ドラム寸法	660φ×375mm	762φ×486mm
洗浄・脱水回転数	20~50rpm 100~950rpm	20~50rpm 100~880rpm
電 源	3相 AC200V 60A	3相 AC200V 75A
電 動 機	2.2kW 4P	3.7kW 4P
ヒーター容量	15kW	20kW
配 管 口 径	給 水	20A
	給 湯	20A
	排 水	65A
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	24~107ℓ	23~164ℓ
機械最大寸法	867(幅)×1033(奥行)×1548(高さ)mm	1012(幅)×1206(奥行)×1564(高さ)mm
重 量	500kg	660kg

WN123HE 種類別洗濯枚数



バスタオル
44枚

肌 着
86枚

パジャマ
27枚

WN203HE 種類別洗濯枚数



バスタオル
73枚

肌 着
146枚

パジャマ
44枚

シート(シングル)
15~20枚



オプションの蒸気仕様により、熱水洗濯の
80℃、10分を可能にします。

**要
ボイラー
(蒸気)**

※オプション装着に際し、蒸気配管への接続が必要になります。



**コースを選んで運転ボタンを
押すだけの簡単操作**



工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。

※メモリー機能はありません。

**手を汚すことなく自動で
助剤(液体)が投入可能**



投入ポンプはオプションです。
1~3種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。

種類別洗濯枚数	バスタオル 43枚	肌着 86枚	パジャマ 26枚	バスタオル 73枚	肌着 146枚	パジャマ 44枚	シーツ (シングル) 15~20枚	バスタオル 93枚	肌着 186枚	パジャマ 56枚	シーツ (シングル) 20~25枚
型 式	WN123H			WN203H				WN263H			
容 量	12kg			20kg				26kg			
ドラム寸法	660φ×375mm			762φ×486mm				890φ×461mm			
洗浄・脱水回転数	25/42rpm		475/950rpm	22/40rpm		440/880rpm		20/40rpm		400/800rpm	
電 源	3相 AC200V 20A			3相 AC200V 20A				3相 AC200V 30A			
電 動 機	2.2kW 4P			3.7kW 4P				3.7kW 6P			
配管口径(蒸気)	15A			15A				15A			
洗浄水位	低 24ℓ / 中 44ℓ / 高 66ℓ			低 41ℓ / 中 71ℓ / 高 109ℓ				低 52ℓ / 中 94ℓ / 高 141ℓ			
機械最大寸法	867(幅)×1013(奥行)×1548(高さ)mm			1012(幅)×1203(奥行)×1550(高さ)mm				1147(幅)×1270(奥行)×1700(高さ)mm			
重 量	500kg			660kg				850kg			

■お問い合わせ



株式会社 山本製作所

〒722-0221 広島県尾道市長者原1-220-19
TEL.(0848)48-5300 FAX.(0848)48-5310
E-mail : office@onomichi-yamamoto.co.jp

尾道 山本製作所



<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>

- このカタログは2021年1月現在のものです。
- 改良のため予告なく仕様を変更する事もあります。
- このカタログは印刷インキのため、現物と多少色が異なります。